

品番 : EA968DB-25

品名 : AC200V・25W スピードコントロールモーター(インダクション/SR)



販売価格	12,000円(税抜)／13,200円(税込)		
カタログ価格	12,000円(税抜)／13,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/20 07:46現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	SPG	型番	S8I25GD-S12
出力	25W	電圧	単相AC200V
起動トルク	0.11N·m	許容トルク	1200rpm:0.16N·m(50Hz) 0.15 N·m(60Hz) 90rpm:0.055N·m(50/60Hz)
速度範囲	90-1400rpm(50Hz) 90-1700rpm(60Hz)		

インダクションセパレートタイプ

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.