品番: EA968DB-40

品名: AC200V・40W スピードコントロールモーター(インダクション/SR)



販売価格	<b>14,100円</b> (税抜)/ 15,510円(税込)				
カタログ価 格	14,100円(税抜)/15,510円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/18 09:30現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログ ページ	1266ページ				



## 仕様

メーカー	SPG	型番	S9I40GDL-S12
出力	40W	電圧	単相AC200V
起動トルク	0.18N·m	許容トルク	1200rpm:0.27N·m(50Hz) 0.20 N·m(60Hz) 90rpm:0.09N·m(50/60Hz)
速度範囲	90-1400rpm (50Hz) 90-1700rpm (60Hz)		

インダクションセパレートタイプ

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.