品番: EA968DB-60

品名: AC200V・60W スピードコントロールモーター(インダクション/SR)



販売価格	<b>24,600円</b> (税抜)/ 27,060円(税込)				
カタログ価 格	24,600円(税抜)/27,060円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/18 08:21現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1266ページ				



## 仕様

メーカー	SPG	型番	S9I60GDH-S12
出力	60W	電圧	単相AC200V
起動トルク	0.4N·m	許容トルク	1200rpm:0.55N·m(50Hz) 0.50 N·m(50Hz) 90rpm:0.12N·m(50/60Hz)
速度範囲	90-1400rpm (50Hz) 90-1700rpm (60Hz)		

インダクションセパレートタイプ

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.