

品番 : EA968DC-40

品名 : AC100V・40W スピードコントロールモーター(レバーシブル/SR)



販売価格	14,400円(税抜)／15,840円(税込)		
カタログ価格	14,400円(税抜)／15,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/20 07:38現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	SPG	型番	S9R40GCL-S12
出力	40W	電圧	単相AC100V
起動トルク	0.3N·m	速度範囲	90～1400rpm(50Hz) 90～1700rpm(60Hz)
許容トルク	1200rpm:0.30N·m(50Hz) 0.21 N·m(60Hz) 90rpm:0.11N·m(50/60Hz)		

レバーシブル/セパレートタイプ

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.