品番: EA968DE-40

品名: AC100V・40W スピードコントロールモーター(ブレーキ付/SR)



販売価格	41,300円(税抜)/45,430円(税込)				
カタログ価 格	41,300円(税抜)/45,430円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/18 08:24現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1266ページ				



仕様

メーカー	SPG	型番	S9R40GCL-ES12
出力	40W	電圧	単相AC100V
起動トルク	0.32N·m	速度範囲	90~1400rpm(50Hz) 90~1700rpm(60Hz)
許容トルク	1200rpm:0.31N·m(50Hz) 0.22 N·m(60Hz) 90rpm:0.10N·m(50/60Hz)		

電磁ブレーキ付セパレートタイプ

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.