品番: EA968DE-60

品名: AC100V・60W スピードコントロールモーター(ブレーキ付/SR)



販売価格	<b>50,800円</b> (税抜)/ 55,880円(税込)				
カタログ価 格	50,800円(税抜)/55,880円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/18 08:25現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログ ページ	1266ページ				



## 仕様

メーカー	SPG	型番	S9R60GCH-ES12
出力	60W	電圧	単相AC100V
起動トルク	0.604N·m	速度範囲	90~1400rpm(50Hz) 90~1700rpm(60Hz)
許容トルク	1200rpm:0.511N·m(50Hz) 0.442 N·m(60Hz) 90rpm:0.361N·m(50/60Hz)		

電磁ブレーキ付セパレートタイプ

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.