

品番：EA968DF-60

品名：AC200V・60W スピードコントロールモーター(ブレーキ付/SR)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 53,500円(税抜) / 58,850円(税込) | | |
| カタログ価格 | 53,500円(税抜) / 58,850円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/07/05 18:00現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |

仕様

| | | | |
|--|--|------|--------------------------------------|
| メーカー | SPG | 型番 | S9R60GDH-ES12 |
| 出力 | 60W | 電圧 | 単相AC200V |
| 起動トルク | 0.604N・m | 速度範囲 | 90~1400rpm(50Hz) 90~1700rpm(60Hz) |
| 許容トルク | 1200rpm:0.511N・m(50Hz) 0.442 N・m(60Hz) 90rpm:0.361N・m(50/60Hz) | | |
| 電磁ブレーキ付セパレートタイプ | | | |
| 軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.