

品番：EA968DG-25

品名：1/25 ギヤヘッド (60-90W用/フランジ付ボールベアリング)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 14,900円(税抜) / 16,390円(税込) | | |
| カタログ価格 | 14,900円(税抜) / 16,390円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/07/05 20:06現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|--|----------------------------|-------|--|
| メーカー | SPG | 型番 | S9KC25BH-S |
| 減速比 | 1/25 | 許容トルク | 8.09N・m(50Hz) 6.47N・m(60Hz) (許容トルクは60Wの値です。) |
| 定格回転速度 | 60rpm(50Hz) 72rpm(60Hz) | サイズ | □90mm |
| 重量 | 1.40kg | | |
| 60・90W用 | | | |
| フランジ付ボールベアリングタイプ | | | |
| ギヤヘッドは、モーターの回転速度を減速させ、発生トルクを大きくさせることができます。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.