

品番：EA968DH-1

品名：AC100V・6W スピードコントロールモーター用コントローラ



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 10,600円(税抜) / 11,660円(税込) | | |
| カタログ価格 | 10,600円(税抜) / 11,660円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/02/22 07:55現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1220ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------|-----------------------------------|--------|--------------------------------------|
| メーカー | SPG | 型番 | SRC01 |
| 定格電圧 | AC100V(50/60Hz) | 使用電圧範囲 | ±10% |
| 適用モーター出力 | インダクション:6W レバーシブル:6W E・S:6W | 速度制御範囲 | 90~1400rpm(50Hz) 90~1700rpm(60Hz) |
| 速度変動率 | 5%(標準) | 速度設定器 | 内蔵(外部速度設定器取り付け可能) |
| 制動 | 電気ブレーキによる制動可 | 制動時間 | 0.5秒(標準) |
| 並列運転 | 不可 | 使用温度範囲 | -10~50℃ |
| 使用湿度 | 85%以下(結露なきこと) | | |

ケース前面の速度設定用ダイヤルによりモーターの回転速度の調整ができます。

電気ブレーキによる瞬時停止が可能です。

小型の8ピンプラグイン方式を採用しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.