品番: EA968DH-2

品名: AC100V・15-90W スピードコントロールモーター用コントローラ



販売価格	<b>12,300円</b> (税抜)/13,530円(税込)				
カタログ価 格	12,300円(税抜)/13,530円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/07/02 01:52現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1266ページ				



## 仕様

メーカー	SPG	型番	SRC02
定格電圧	AC100V(50/60Hz)	使用電圧範囲	±10%
速度制御範囲	90~1400rpm(50Hz) 90~1700rpm(60Hz)	速度変動率	5%(標準)
使用温度	85%以下(結露なきこと)	適用モーター出力	インダクション:19-90W レバーシブル:15-40W E·S:15-90W

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.