品番: EA968DJ-2

品名: AC200V±10% ブレーキパック(接点タイプ)



販売価格	10,400円 (税抜)/11,440円(税込)				
カタログ価 格	10,400円(税抜)/11,440円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/21 02:56現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1267ページ				







仕様

メーカー	SPG	型番	SBD-IR
定格電圧	単相200V	使用電圧範囲	±10%
周波数	50/60Hz	許容制動電流	3A以下
制動電流継続時間	約0.4秒	使用温度範囲	-10~50℃
使用湿度	85%以下(結露なきこと)	適用モーター	・インダクションモーターは90W以下 (90W使用時は外部抵抗必要) ・レバーシブルモーターは60W以下

接点タイプ

電磁ブレーキ機能がついていないモータに後付するブレーキです。 (インダクションモーター、レバージブルモーター用) ※スピードコントロールモーターはブレーキ機能がついているので不要

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.