


品番 : EA968DJ-5

品名 : AC200V±10% ブレーキパック(無接点タイプ)



販売価格	10,900円(税抜) / 11,990円(税込)		
カタログ価格	10,900円(税抜) / 11,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/22 06:46現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1220ページ		



仕様

メーカー	SPG	型番	SBD-NCR
定格電圧	単相200V	使用電圧範囲	±10%
周波数	50/60Hz	信号入力	DC12~24V (±10%)
使用温度範囲	-10~50℃	使用湿度	85%以下(結露なきこと)
適用モーター	インダクションモーター、レバーシブルモーター 6~90W		
電磁ブレーキ機能がないモータに後付するブレーキです。 (インダクションモーター、レバーシブルモーター用) ※スピードコントロールモーターはブレーキ機能がついているので不要			
無接点タイプ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.