品番: EA968E-4

品名: DC3.0V モーター(RE-280型)



販売価格	350円(税抜)/385円(税込)				
カタログ価 格	350円(税抜)/385円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/26 23:57現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1266ページ				





仕様

メーカー	朝日電器(ELPA)	型番	HK-M280H
定格出力	1.888W	電圧	DC3.0V
定格電流(A)	1.1	定格トルク(N·m)	1.1
定格回転速度(rpm)	7,452±10%	適正負荷回転数	6,600 (r/min)

リード線タイプ

RE-280型

工作用DCモーター

+-を反対につなぐと反対の回転(逆回転)になります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.