


品番：EA969AD-1

品名：5 x 6 mm/25mm フレキシブルカップリング (セットスクルー)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,900円(税抜) / 5,390円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,900円(税抜) / 5,390円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2025/06/08 00:40現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1268ページ                      |      |   |



#### 仕様

|          |                      |           |  |
|----------|----------------------|-----------|--|
| メーカー     | 鍋屋バイテック(NBK)         | 型番        | MST25-5-6  |
| 用途       | 搬送装置、XYステージ、パーツフィーダに | 軸穴径       | 5×6mm  |
| サイズ      | φ25×31mm             | 材質        | 本体:アルミニウム合金(アルマイト処理)<br>六角穴付き止めねじ・ボルト:SCM435(四三酸化鉄皮膜(黒)) |
| 重量       | 27g                  | トルク       | 常用:2N・m<br>最大:4N・m                                       |
| 最大回転数    | 25000rpm             | ねじ締めつけトルク | 1.7N・m   |
| 許容偏心     | 0.1mm                | 許容偏角      | 2°   |
| 許容エンドプレイ | ±0.5mm               |           |  |

#### <セットスクルータイプ>

ローコストであり、最も一般的な締結方法です。ただし、ねじ先が軸に直接当たるため、軸を傷つけたり、取りはずしが困難になる場合がありますので注意してください。

軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリング

スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。

六角穴付き止めねじ付き

RoHS対応品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.