



品番：EA969AD-3

品名：6 x6.35mm/25mm フレキシブルカップリング (セットスクルー)



販売価格	4,900円(税抜) / 5,390円(税込)		
カタログ価格	4,900円(税抜) / 5,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/08 00:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1268ページ		



単位: mm

仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	MST25-6-6.35
用途	搬送装置、XYステージ、パーツフィーダに	軸穴径	6×6.35mm
サイズ	φ25×31mm	材質	本体:アルミニウム合金(アルマイト処理) 六角穴付き止めねじ・ボルト: SCM435(四三酸化鉄皮膜(黒))
重量	27g	トルク	常用:2N・m 最大:4N・m
最大回転数	25000rpm	ねじ締めつけトルク	1.7N・m
許容偏心	0.1mm	許容偏角	2°
許容エンドプレイ	±0.5mm		

<セットスクルータイプ>

ローコストであり、最も一般的な締結方法です。ただし、ねじ先が軸に直接当たるため、軸を傷つけたり、取りはずしが困難になる場合がありますので注意してください。

軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリング

スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。

六角穴付き止めねじ付き

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.