


品番：EA969BE-1

品名：8 x 8 mm/32mm フレキシブルカップリング (クランピング)



販売価格	6,800円(税抜) / 7,480円(税込)		
カタログ価格	6,800円(税抜) / 7,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/29 23:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1221ページ		



仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	MST32C-8-8
用途	搬送装置、XYステージ、パーツフィーダに	軸穴径	8×8mm
サイズ	φ32×41mm	材質	本体:アルミニウム合金(アルマイト処理) 六角穴付き止めねじ・ボルト:SCM435(四三酸化鉄皮膜(黒))
重量	64g	トルク	常用:4N・m 最大:8N・m
最大回転数	19000rpm	ねじ締めつけトルク	2.5N・m
慣性モーメント	9.7×10kg・m ²	静的ねじりばね定数	500N・m/rad
許容偏心	0.15mm	許容偏角	2°
許容エンドプレイ	±0.5mm		

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリング

<クランピングタイプ>

ねじの締めつけ力で軸穴を収縮させ、軸をクランプします。取り付け・取りはずしが容易にでき、軸を傷つけることはありません。

クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。

軸間の偏心・偏角・振れを許容する回転伝達部品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.