


品番：EA969BF-3

品名：10 x 10mm/40mm フレキシブルカップリング (クランピング)



販売価格	11,300円(税抜) / 12,430円(税込)		
カタログ価格	11,300円(税抜) / 12,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/29 22:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1221ページ		



#### 仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	MST40C-10-10
用途	搬送装置、XYステージ、パーツフィーダに	軸穴径	10×10mm
サイズ	φ40×56mm	材質	本体:アルミニウム合金(アルマイト処理) 六角穴付き止めねじ・ボルト: SCM435(四三酸化鉄皮膜(黒))
重量	140g	トルク	常用:8N・m 最大:16N・m
最大回転数	15000rpm	ねじ締めつけトルク	4N・m
慣性モーメント	3.3×10kg・m <sup>2</sup>	静的ねじりばね定数	700N・m/rad
許容偏心	0.2mm	許容偏角	2°
許容エンドプレイ	±0.5mm		

#### <クランピングタイプ>

ねじの締めつけ力で軸穴を収縮させ、軸をクランプします。取り付け・取りはずしが容易にでき、軸を傷つけることはありません。

クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリング

軸間の偏心・偏角・振れを許容する回転伝達部品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.