

品番：EA970EF-22

品名：13.5mm ブラケット・H鋼用360°向自在(30mmレール)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,090円(税抜) / 1,199円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,090円(税抜) / 1,199円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/27 11:32現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1384ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|---------------|-----|---------|
| メーカー | 岡田装飾金物 | 型番 | 12Y15 |
| サイズ | 64×27×52(H)mm | 口の幅 | 13.5mm |
| 材質 | スチール | 仕上げ | ユニクロメッキ |
| 重量 | 102g | | |

鋼材の下にレールを取付けられます。

ブラケットの向きが360度自由に変えれます。

30mmレール用

代替品

| | |
|--|---|
|  | 品番 EA970EF-22A コメント 適合フック厚:3~12mm⇒3~16mm |
|--|---|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.