


品番：EA976AF-180DC

品名：1795x620x1800mm/200kg/6段 スチール棚(連結用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 67,000円(税抜) / 73,700円(税込) | | |
| カタログ価格 | 67,000円(税抜) / 73,700円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/29 23:23現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1633ページ | | |



こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|--------|---------------------|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 注意 | 単体でのご使用はできません。 |
| 間口(mm) | 1795 | 奥行(mm) | 620 |
| 重量(kg) | 94.2 | 高さ | 1800mm |
| 段数 | 6段 | 支柱幅 | 36mm |
| 棚板厚み | 36mm | 耐荷重 | 1000kg(1段あたり:200kg) |
| ボルトレス | | | |
| スチール製 | | | |
| 25mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く) | | | |
| 付属のベースプレートは樹脂仕上げになっており、床に傷をつけません。 | | | |
| 何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。 | | | |
| 必要工具 | ソフトハンマー(プラスチック、木ゴム製等) | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.