

品番 : EA976AJ-204

品名 : $\phi 25\text{mm}$ 用 メタルラック三角アジャスター(2個入)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 545円(税抜)／600円(税込) | | |
| カタログ価格 | 545円(税抜)／600円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 27 (2026/02/21 18:51現在) | | |
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK |
| カタログページ | 1618ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|---|--------|----------------------|
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | MR-3A |
| サイズ(mm) | 50×50×55(H) | 材質 | スチール、亜鉛メッキ仕上げ、発泡ウレタン |
| 適合ポール径 | $\phi 25\text{mm}$ | 調整可能高さ | 最大10mm |
| ネジ規格 | 3/8-16UNC(インチネジ) 長さ:25mm ネジ径: $\phi 9\text{mm}$ ネジピッチ:1.5875mm | 入数 | 2個 |
| ポール径 $\phi 25\text{mm}$ メタルラック用オプション品 | | | |
| ポールの下部に取り付けて高さを微調整することで、ラックのぐらつきを軽減します。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.