

品番：EA976AJ-23

品名：1200x610x40mm/φ25mm メタルラック棚板



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 7,660円(税抜) / 8,426円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 7,660円(税抜) / 8,426円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2026/04/25 22:49現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1617ページ1620ページ               |      |   |



#### 仕様

|                                    |                              |          |          |
|------------------------------------|------------------------------|----------|----------|
| メーカー                               | アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)       | 型番       | MR-1260T |
| サイズ(mm)                            | 1200×610×40                  | 棚板内寸(mm) | 1128×538 |
| 材質                                 | 棚板: スチール(クロムメッキ)、固定部品: ABS樹脂 | 重量       | 6.2kg    |
| 耐荷重                                | 125kg                        | 適合ポール径   | φ25mm    |
| EA976AJ-29、-30A、-313～330用          |                              |          |          |
| 棚板固定部品4個付                          |                              |          |          |
| ポールと組み合わせてラックを作る際は最低2枚とポール4本が必要です。 |                              |          |          |
| メタルラック(ポール直径25mm)専用の別売棚板です。        |                              |          |          |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.