



品番：EA976AJ-24

品名：1500x610x40mm/φ25mm メタルラック棚板



販売価格	10,800円(税抜) / 11,880円(税込)		
カタログ価格	10,800円(税抜) / 11,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/25 22:49現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1618ページ1620ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	MR-1560T
サイズ(mm)	1500×610×40	棚板内寸(mm)	1428×538
材質	棚板: スチール(クロムメッキ)、固定部品: ABS樹脂	重量	7.3kg
耐荷重	100kg	適合ポール径	φ25mm
EA976AJ-29、-30A、-313～330用			
棚板固定部品4個付			
ポールと組み合わせてラックを作る際は最低2枚とポール4本が必要です。			
メタルラック(ポール直径25mm)専用の別売棚板です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.