

品番：EA976AW-406

品名：50mm [樹脂ハ°イ°用]差込キャスター-(自在ブレーキ付)



販売価格	1,870円(税抜) / 2,057円(税込)		
カタログ価格	1,870円(税抜) / 2,057円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/21 17:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1623ページ		



## 仕様

仕様	ブレーキ付き自在	車輪材質	エラストマー
車輪径	φ50mm	車輪幅	20mm
取付高	69mm	偏心	21mm
耐荷重	30kg	入数	1個

パイプ径 φ28mmパイプラック用

直接パイプに取付けできます。

※適合商品は本頁下部のその他関連商品をご覧ください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.