

品番：EA976AZ-4

品名：910x460x1860mm メタルラック(大口径キャスター付)



販売価格	20,200円(税抜) / 22,220円(税込)		
カタログ価格	20,200円(税抜) / 22,220円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/30 03:50現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	1618ページ		



この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	※ESCOオリジナルセット品
※注意※	【お客様組立品】	サイズ(mm)	910×460×1860(H)
重量	25.0kg	耐荷重(kg)	500(棚板1枚当たり:約250)
棚板	5	材質	棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、 固定部品:ABS樹脂
ポール径	φ 25mm	キャスター重量	ストッパー付:200g×2、ストッパー無: 180g×2
キャスターサイズ	φ 75×20(厚み)mm、 全長:125mm、ネジ径:φ 9mm	キャスター耐荷重	キャスター1個当たり静止時:75kg、 キャスター1個当たり走行時:25kg
キャスター材質	スチール、ポリウレタン、ナイロン樹脂	必要工具	ソフトハンマー(プラスチック、木ゴム製 等)+付属スパナ

棚板の高さは自由に変更可能です。

クギやネジを使わず簡単組立

キャスター4個付(内2個ストッパー付)

リビング・キッチンなどいろいろな場所で使用できるインテリア製の高いクロムメッキ仕上げのラックです。

※水槽台としての使用はしないでください。棚板がたわむ為、水槽に無理な力が加わり、水漏れや破損の恐れがございます。

代替品



品番 EA976AZ-14

コメント 大口径φ100mmゴムキャスター仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.