





品番：EA976BY-426

品名：[パイプラック用] 4方向プラスチックジョイント(ブラック)



販売価格	230円(税抜) / 253円(税込)		
カタログ価格	230円(税抜) / 253円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/04/30 14:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1673ページ		



仕様

メーカー	矢崎化工	型番	J-12D S BL
カラー	ブラック	サイズ	67×67×67mm
材質	プラスチック	重量(g)	48
パイプ径φ28mm/パイプラック用			
接着固定式のプラスチック製ジョイント			
ものづくりの簡易改善ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。			
中間コーナー部分に使用します。			
一方向通し			
別売のイレクター専用サンアロー接着液(EA976BY-662、-663)で接着してください。			
EA976BY-421/-422よりも高さがあるため、強度が高いタイプです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.