

品番：EA976DJ-90RB

品名：890x450x1500mm/150kg/3段 スチール棚(連結用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 17,300円(税抜) / 19,030円(税込) | | |
| カタログ価格 | 17,300円(税抜) / 19,030円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/29 19:07現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1629ページ | | |



この商品はお客様組み立て品です。

仕様

| | | | |
|------|-------------------------|------|-----------------------|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 段数 | 3段 |
| サイズ | 900(W)×450(D)×1500(H)mm | 間口 | 890mm |
| 支柱幅 | 40mm | 棚板厚み | 35mm |
| 耐荷重 | 750kg(1段あたり:150kg) | 重量 | 20.78kg |
| 材質 | スチール | 必要工具 | ソフトハンマー(プラスチック、木ゴム製等) |

EA976DJ-90Bの連結用スチール棚

何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。

組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。

棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)

※単体でのご使用はできません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

