


品番：EA979CL-36

品名：100x40mm 転倒防止可動式金具(ステンレス製/壁用)



販売価格	5,000円(税抜) / 5,500円(税込)		
カタログ価格	5,000円(税抜) / 5,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/29 12:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2344ページ		



仕様

メーカー	ティーエフサービス	型番	IRT-1040-200
耐荷重	100kg	粘着面サイズ	100×40mm
取付範囲(mm)	横: 145 縦: 175	ジョイントプレートサイズ	200×17mm
厚み	2mm	材質	本体: ステンレス(SS304) 粘着部(VHB): アクリル系接着剤
重量	210g	付属品	袋ナット×2個 ボルト×1個 ワッシャー×3個 アルコールパッド×1枚
耐用年数	約8~10年	対象箇所	検査機器・業務用冷蔵庫

VHB(強粘着パッド)付きで、震度7相当の耐震性

サビに強く水回りの設置環境に適したステンレス製金具

クリーンルーム、研究施設、病院、品質管理室等の測定機や検査機器などに

壁面と対象物を粘着固定することで転倒を防止します。

壁からの距離に融通が利き、様々なシチュエーションの対応可能。

金具を回転させることで対象物と壁の距離を調整できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.