


品番：EA979D-211A

品名：100x100x2.0mm 転倒防止粘着シート



販売価格	600円(税抜)／ 660円(税込)		
カタログ価格	600円(税抜)／660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 26 (2025/08/24 07:13現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	2404ページ		



仕様

メーカー	エクシール	型番	GT0122006
商品名	ゲルタック	サイズ(mm)	100×100
厚み(mm)	2	材質	ポリウレタン
色	無色透明	硬度	アスカーC23
適正荷重	2.44kg/cm ² (2mm厚シートを15%圧縮時) ※この測定値は参考値であり保証値ではありません。		

防振、衝撃吸収性に優れた軟質ウレタンシートです。
転倒防止や仮固定材、吸着パットに使用できます。
貼り剥がしができるだけでなく、水洗いで粘着力も復元します。
鏡面の机やガラスなどの素材には、自己粘着性という素材の特性のおかげでゲルの力だけで張り付くことが出来ます。
ハサミやローラーカッターなどでお好きなサイズにカットできます。(※3mmより厚いものは切りにくなります。)
お試ししやすいサイズにカットしています。
可塑剤は含まれていません。
食品衛生法、容器包装規格に適合した素材で、食品が直接触れることがある場面でも安心してお使いいただけます。

ゲルタックシートをカットした小さなサイズです。

貼り付け面の汚れを落としてから、片面の保護フィルムを剥がして貼り付け、もう片面の保護フィルムを剥がして設置してください。

【ご使用上の注意】

- ・ゲルは水分が付くと粘着が弱まる可能性があります。水のかかるような場所での使用はお避けください。
- ・設置の際は底面の四隅または数か所に均等に力がかかるようにゲルを設置してください。
- ・壁面・垂直面は、貼って剥がせる特性上、剥がれ落ちやすくなります。
- ・長期間ご使用されると、剥がれにくくなる場合があります。
- ・ゲルを剥がす際、強く引っ張ると設置面の塗装などが剥がれてしまう場合があります。
- ・軟質塩ビ、可塑剤の多く含まれている材料へのご使用はお避けください。
- ・底面、設置面ともに平らなものに使用し、ゲル全面に荷重がかかるようにご使用ください。
- ・撥水性のものにはご使用できません。
- ・直射日光の当たらない室内でご使用ください。

【ゲルの剥がし方】

- ・剥がす際は、ゲルの端をつまんでゆっくり引っ張り出してください。
- ・剥がしにくい場合は、薄いプラスチックのカードなどに水を付け、ゲルと設置面の間にゆっくり差し込んでください。水分が付いた場所は粘着が弱くなり、剥がしやすくなります。
- ・取り外し後、材質によっては、設置場所と周辺に差が生じる場合があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.