

品番：EA980SM-51

品名：1.2mmx 2m ビクターチェーン(ステンレス製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,130円(税抜) / 1,243円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,130円(税抜) / 1,243円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/07 16:02現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1371ページ                      |      |   |



ステンレスチェーン  
特に強く、独特の光沢が特徴です。  
品質保証や標準価格等に關するSUS304を  
中心に、様々な強力なSUS304があります。



### 仕様

|      |        |         |                 |
|------|--------|---------|-----------------|
| 材質   | SUS304 | 全長      | 2m              |
| 線径   | 1.2mm  | サイズ(mm) | A:17.6<br>B:3.5 |
| 使用荷重 | 30kg   | 破断荷重    | 75kg            |
| 重量   | 30g/m  |         |                 |

複雑な形状で強度を大幅に向上するとともに安定性を高めたチェーンです。

電解研磨仕上げ

電解研磨とは、電氣的に金属平面を平滑化して独特の光沢を出し、耐蝕性を向上させる処理です。

### 代替品

|  |      |            |
|--|------|------------|
|  | 品番   | EA980SM-53 |
|  | コメント | 10m        |

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.