

品番：EA980SM-61

品名：1.6mmx 2m ビクターチェーン(ステンレス製)



販売価格	1,360円(税抜) / 1,496円(税込)		
カタログ価格	1,360円(税抜) / 1,496円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/07 14:59現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1371ページ		



ステンレスチェーン
特に強く、独特の光沢が特徴です。
品質保証や標準価格に満たないSUS304を
中心に、高品質なステンレスチェーンが豊富です。



仕様


材質	SUS304	全長	2m
線径	1.6mm	サイズ(mm)	A:22.8 B:4.5
使用荷重	50kg	破断荷重	180kg
重量	54g/m		

複雑な形状で強度を大幅に向上するとともに安定性を高めたチェーンです。

電解研磨仕上げ

電解研磨とは、電氣的に金属平面を平滑化して独特の光沢を出し、耐蝕性を向上させる処理です。

代替品

	品番 EA980SM-63 コメント 全長:10m
--	------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.