

品番 : EA980ST-410


品名 : 4.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)



販売価格	19,800円(税抜) / 21,780円(税込)		
カタログ価格	19,800円(税抜) / 21,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/12/16 22:03現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1422ページ		



ステンレスチェーン
サビに強く、耐熱の光沢が特徴です。
耐食用油や保護物に用いられるSUS304を中心とした多様な種類があります。
車両用
工具用



## 仕様

線径	4mm	長さ	10m
使用荷重	170kg	チェーン内寸	26×6.5mm
チューブカラー	透明(クリア)	材質	チェーン:SUS304 チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド)
チューブ肉厚	1.3mm	サイズ(mm)	d:4, W:6.5, P:26
重量	2660g		
チェーンと接する対象物に傷がつきません。			
チェーンの衝撃音・摩擦音を和らげます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.