

品番：EA980ST-410Y


品名：4.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー-黄)



販売価格	30,800円(税抜) / 33,880円(税込)		
カタログ価格	30,800円(税抜) / 33,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/04/30 22:29現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1422ページ		



ステンレスチェーン  
さらに強く、独特の光沢が特徴です。  
普通鋼目や鋼線鋼索等に比べるSUS304を  
中心に、鋼索などに強いSUS316もがあります。



### 仕様

線径	4mm	長さ	10m
使用荷重	170kg	チェーン内寸	26×6.5mm
チューブカラー	黄色	材質	チェーン:SUS304 チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド)
チューブ肉厚	1.3mm	サイズ(mm)	d:4, W:6.5, P:26
重量	2660g		

チェーンと接する対象物に傷つきません。

チェーンの衝撃音・摩擦音を和らげます。

### 代替品

	品番 EA980ST-410 コメント 同 クリアー
--	-------------------------------

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

