

品番：EA981DC-3


品名：65mmx3.0m/3.2ton ベルトスリング(耐熱型)



販売価格	60,000円(税抜) / 66,000円(税込)		
カタログ価格	60,000円(税抜) / 66,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/04 03:38現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1746ページ		



品番	規格	単位	在庫
EA981DC-3	65mmx3.0m/3.2ton	本	1



仕様

メーカー	東レインターナショナル(TORAY)	型番	TFE 3.2×3
シリーズ	シライスリング	商品名	耐熱用シライマルチスリング
揚量	3.2t	幅	65mm
全長	3.0m	芯糸	ケブラー
側布	ポリエステル	耐熱温度	200℃
アイ長さ	300mm		

軽くて強く柔らかいので、作業性は抜群。

芯体に耐熱性に優れたアラミド繊維使用。

芯(黄色)が見えたら使用ストップ
また部分的な硬化や太さの不均有る場合は使用を中止してください。

横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。

【横滑り厳禁】横滑りが発生した場合、補強筒の効果が減少する場合がございます。

酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

