

品番：EA981DR-1.5

品名：40mmx 1.5m/1.0ton ベルトスリング(防水型)



販売価格	9,150円(税抜) / 10,065円(税込)		
カタログ価格	9,150円(税抜) / 10,065円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/03/04 10:38現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1746ページ		



容量	1.0t	1.6t	2.0t	3.2t
色見本	紫	青	緑	黄
色	紫	青	緑	黄



スリング内部の特殊コーティングにより、液体や粉体の侵入を防ぎます

### 仕様

メーカー	東レインターナショナル(TORAY)	型番	FE 1×1.5 WG
シリーズ	シライスリング	商品名	シライマルチスリング WG
幅	40mm	揚量	1.0t
全長	1.5m	材質	芯糸: ポリエステル、 側布: ナイロン(エラストマー加工)
アイ長さ	200mm		

水・油などを内部に吸収しません。(雨天作業も安心)

粉体(金属粉や粉塵)を吸収せず、スリングの劣化を防ぎます。

軽量で作業性がよく、電気絶縁にも優れています。

適度なコシがあります。

表面布が擦過や引っ掛けなどによって破れたり、熱溶融して芯体が見えてきたら使用を中止してください。

横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。

【横滑り厳禁】横滑りが発生した場合、補強筒の効果が減少する場合がありますのでご注意ください。

高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。

酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.