


品番：EA981FE-55A

品名：4.65tonx3.0m 金具付スリング(4本懸け)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 85,600円(税抜) / 94,160円(税込) | | |
| カタログ価格 | 85,600円(税抜) / 94,160円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/26 00:32現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1748ページ | | |



スリング・フックを付けて用途拡大

仕様

| | | | |
|-------------|-----------------------|-------------|----------|
| メーカー | 東レインターナショナル(TORAY) | 型番 | KQRF 5×3 |
| シリーズ | シライスリング | 使用荷重(t) 40° | 4.65 |
| 使用荷重(t) 60° | 4.30 | 有効長さ(m) | 3.0 |
| 材質 | スリング:ナイロン、フック・リング:鉄鋳物 | フック口開き | 37mm |
| スリング幅 | 35mm | 下部フック | 1.25t用 |
| 上部リング | 5.0t用 | 重量 | 10.04kg |

4本吊

軽くてしなやかで使いやすいスリングです。

型くずれ・曲りぐせ・ささくれによる怪我の心配がありません。

クレーンのブレーキショックを和らげます。

金具の大きさにご注意下さい。上部リングがクレーンのフックに入らない。下部フックがアイボルトに入らない。等の問題が起こります。

青い表面が擦過や引っ掛けなどによって損傷し、内部の白芯が見えてきたら使用を中止して下さい。

高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使い下さい。

酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないで下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.