

品番：EA981MB-10

品名：12mmx10m 介錯ロープ(緑)



販売価格	12,300円(税抜)／13,530円(税込)		
カタログ価格	12,300円(税抜)／13,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/25 04:56現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1747ページ		



仕様

サイズ	φ12mm×10m	引張強度	約12.2kN(ロープ)
カラー	緑	材質	ロープ:ポリエステルスパン フック:スチール
フック開口幅	50mm	フック線径	約7.5mm
重量(g)	1700		
クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に。			
大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。			
ポリエステルスパンロープ使用で屋外使用時、水に濡れてもロープがかたくなりなく、扱いやすいです。			
吊り荷の誘導用介錯ロープです、他の用途には使用しないでください。フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。			