


品番：EA981TE-3

品名：25mmx3.0m/0.63t `ルトリング` (耐化学薬品)



販売価格	4,880円(税抜) / 5,368円(税込)		
カタログ価格	4,880円(税抜) / 5,368円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/26 04:01現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1745ページ		



仕様

メーカー	テザック	型番	PP2E25X3
商品名	PPブルースリング	材質	ポリプロピレン
幅	25mm	長さ	3.0m
揚量	0.63t	アイ長さ	220mm

JIS B 8818

耐化学薬品性に優れています。

酸、アルカリに強い。

軽く柔軟でありながら強力です。

三層構造によりベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。ただちに使用を中止してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.