品番：EA981VX-23

品名：1.2tonx2.0m スリングチェーン(4本懸け)

販売価格	38,200円（税抜）／ 42,020円（税込）			
カタログ価格	38,200円（税抜）／42,020円(税込)			
在庫数	最新在庫：1　（2025/05/17 20:11現在）			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	1798ページ			



仕様

使用荷重(t)	1.2	重量(kg)	5.02
フック口開き	23.5mm	有効長	2m
チェーンサイズ	5mm	ピンタイプ	ロッキングピン･チェーン止めピンは打ち込み式 ネジ式ピンと違い､ピンが自由に回転しますので均一に消耗し､ピンの取り替え時期が一目で分かります。
4本吊			
スチール鋳鉄製			
マスターリンク付			
安全で操作が簡単｡ねじれによる結合トラブルなどがありません。			
使用荷重は吊角度0～60度の時の値です。			
吊角度を大きくすると使用荷重は低下します。			
※金具の大きさにご注意下さい。 ･上部リングがクレーンフックに入らない。 ･下部フックがアイボルトに入らない。 等の問題が起こります。 リング･フックのサイズをご確認下さい。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.