


品番：EA981WA-12

品名：6mmx1.5m 玉掛ワイヤースリング(JIS)



販売価格	4,080円(税抜)／4,488円(税込)		
カタログ価格	4,080円(税抜)／4,488円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/17 10:00現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1793ページ		



カタログ訂正 24/07/23 JIS規格:(誤)6×19 → (正)6×24 (No.56 1205)

仕様

メーカー	スリーエッチ	型番	ZT6mm×1.5m
ロープ径(φ mm)	6	全長(m)	1.5
重量(kg)	0.24	玉大(mm)	160
使用荷重	0.27t		
ワイヤロープ部JIS規格:JIS G3525(6×24)			
トゲ無し「バーブフリー加工」			
トゲが無い為、取扱い時の危険度が極度に減少			
ロック(クランプ管)が無い為、吊り荷の下から引き抜く作業が容易です。			
吊荷にキズがつきにくい			
JISメッキで吊荷が汚れにくく、サビにくい			
1本吊厳禁です			
ロープ芯一体型強力特殊タグ			
・外れにくく破れにくい			
・JIS玉掛索であることの証明が容易			
・安全荷重、規格記載済み			
・ゼネコン推奨 購入年月日記載項目付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.