

品番：EA981WK-33

品名：12mmx2.0m ワイヤースリング



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,470円(税抜) / 2,717円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,470円(税抜) / 2,717円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 21 (2026/06/25 21:49現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1743ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|----------------------------------|-----------|------------------|
| ロープ径 | 12mm | 全長 | 2.0m |
| 折径 | 250mm | アイ長さ | 200mm |
| 重量 | 1.3kg | 使用荷重 | 1.12t |
| 材質 | 炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ) | ワイヤーロープ規格 | JIS G 3525(6×24) |
| サツマ加工部分 | クレーン等安全規則219条・労働安全衛生規則475条に基づき加工 | | |

トゲが全くありません。

荷物の下から引抜きが容易です。

<注意>

- ・つり角度はできるだけ60°以内にしてください。
- ・つり角度が大きくなると玉掛索に大きな張力がかかり危険です。
- ・フック部等でロープを小さく曲げると強度が低下します。
- ・大きくできない場合は、低下率を考慮して玉掛索を選定してください。
- ・玉掛索は1本つりで使用しないでください。
- ・吊荷が回転したり、加工部(特に巻差しの部分)が抜けたりして危険です。
- ・ロープのねじれや曲がりが発生したら、修正しキックさせないようにしてください。
- ・玉掛索は消耗品です。廃棄基準を超えた物は絶対使用しないでください。
- ・強度が著しく低下しているので大変危険です。
- ・必ず保守及び日常点検、定期点検を施し、損傷の程度を常に把握してください。
- ・酸やアルカリの腐食雰囲気や100℃を超える高温雰囲気では使用しないでください。腐食、熱影響等により強度が低下し危険です。

- ・急激な衝撃荷重がかからないようにしてください。
- ・玉掛索を鋭い角で曲げないよう、必要な場合は当て物をしてください。
- ・玉掛索は電気溶接作業等でスパークさせないでください。強度が低下し危険です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.