品番: EA981WL-26

品名: 28mmx4.0m ワイヤースリング



販売価格	34,800円 (税抜)/ 38,280円(税込)				
カタログ価 格	34,800円(税抜)/38,280円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/24 10:02現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログ ページ	1792ページ				







仕様

ロープ径	28mm	全長	4.0m
折径	650mm	アイ長さ	520mm
重量	15.6kg	使用荷重	6.56t
材質	炭素鋼	ワイヤーロープ規格	JIS G 3525(6×24)
サツマ加工部分	クレーン等安全規則219条・労働安全 衛生規則475条に基づき加工		

トゲが全くありません。

荷物の下から引抜きが容易です。

<注意>

- ・つり角度はできるだけ60°以内にしてください。
- つり角度が大きくなると玉掛索に大きな張力がかかり危険です。
- ・フック部等でロープを小さく曲げると強度が低下します。

大きくできない場合は、低下率を考慮して玉掛索を選定してください。

・玉掛索は1本つりで使用しないでください。

吊荷が回転したり、加工部(特に巻差しの部分)が抜けたりして危険です。

- ・ロープのねじれや曲がりが発生したら、修正しキンクさせないようにしてください。
- ・玉掛索は消耗品です。廃棄基準を超えた物は絶対使用しないでください。

強度が著しく低下しているので大変危険です。

必ず保守及び日常点検、定期点検を施し、損傷の程度を常に把握してください。

・酸やアルカリの腐食雰囲気や100℃を超える高温雰囲気では使用しないでください。腐食、熱影響等により強度が低下し危険です。

- ・急激な衝撃荷重がかからないようにしてください。
- ・玉掛索を鋭い角で曲げないよう、必要な場合は当て物をしてください。
- ・玉掛索は電気溶接作業等でスパークさせないでください。強度が低下し危険です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.