

品番：EA981WM-33


品名：1.0ton 丸型フレコンバッグ[排出口付]



販売価格	4,970円(税抜) / 5,467円(税込)		
カタログ価格	4,970円(税抜) / 5,467円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/14 01:16現在)		
商品入数	1	販売単位	袋
カタログページ	1754ページ		



■サイズ比較例



仕様

容量(L)	500	サイズ(mm)	φ900×800(H)
耐荷重(kg)	1000	排出口サイズ	φ400mm
材質	外袋:ポリプロピレン 内袋:ポリエチレン	重量	2kg
使用例(業種/用途)	・金属製品製造・自動車部品等の製品(ボルト・ナット) アルミニウム・銅・亜鉛・鉛など非鉄金属製品 レアメタル金属材料等の運搬、出荷用 鉛、スラッジ(金属切屑) ・土石業:石材・砂利運搬 ・化学製造業:化学品原料の詰替え用 ・建築・解体業:建築材料、狭いビル内での廃材運搬 ・農業:玄米、粉 保管、運搬用		

吊りロープタイプ

ベルトタイプに比べ耐摩耗性が強いので、フォークリフトの爪等による破損を防げます。

注入口全開タイプ

ワンウェイ(1回使用のみ)フレコンバッグです。

比重2の重量物を1t入れるのにピッタリです。
比重1.7~2.3 例)砂・砂利、軟石、コンクリート、セメントモルタル

底部の排出口の紐をほどくと内容物を排出できます。

投入部は紐でくくると密封できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.