


品番：EA981WM-97

品名：1.5x1.5m ワイヤーモック(4点吊/シート付)



販売価格	62,300円(税抜) / 68,530円(税込)		
カタログ価格	62,300円(税抜) / 68,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/06 08:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1742ページ		



仕様

サイズ	1.5×1.5m	吊り手長さ	1.13m
重量	20kg	材質	ワイヤー:鉄 シート:綿
使用荷重	2.5t ※あくまでも目安です。	目合	120mm
仕様	シート付	ワイヤー径	吊り手:12mm 中目:9mm

ワイヤーモックは積荷の形状や比重によって適した目合の大きさ・全体のサイズを選んでください。

比重が大きく形状が安定した砂や袋物等は目合が小さく小型サイズが、
比重が小さく形状がバラバラの建築ガラ等は目合が大きく大型サイズが適しています。

積み荷は片寄らないようにモック中央部に乗せ、
シートを破る恐れのあるものを無造作に入れる事のないようご注意ください。

ワイヤー・リングの破損や摩耗等は事故につながる危険がありますので、
定期的に点検し必要に応じて交換・廃棄をお願いします。

積み荷の下には絶対に入らないでください。

ワイヤーモックを使用される時には、必ず手袋を使用してください。

【ご注意ください】

本製品はワイヤーとシートが一体型の為、
未使用の状態でもシートにワイヤーの油などが付着しております。

製品としては問題ありませんのでご了承ください。

シートに水抜き穴はついていません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.