


品番：EA982RC-5

品名：25mmx6.0m/ 200Kg ベルト荷締機(ラチェット式)



販売価格	4,980円(税抜) / 5,478円(税込)		
カタログ価格	4,980円(税抜) / 5,478円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/25 20:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1719ページ		



#### 仕様

メーカー	トーヨーセフティー	型番	No.5020 5m
使用荷重	200kg	ベルト長	固定側:1m 調整側:5m
ベルト幅	25mm	ベルト厚	1.9mm
最大使用力	2.5kN(254kg)	ベルト材質	超強力ポリエステル繊維
様式	両端アイ型(ドロップストッパー付)		

運搬物の固定に・荷崩れ防止に・結束に使用して便利

荷物にキズをつけずに、がっちりと固定・締める・緩めるが簡単にできる。

ラチェットバックルの底部で荷物を傷付けない為にバックルシートを標準装着しています。

<ドロップストッパー>

トラックのひっかけ部分からベルト荷締機のアイ部が外れないようにするためのゴム製の外れ止め部品です。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.