



品番：EA982SA-25

品名：35mmx 5.0m/ 509kg ヘルツ締機(両端アイ型)



販売価格	7,800円(税抜) / 8,580円(税込)		
カタログ価格	7,800円(税抜) / 8,580円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/25 21:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1718ページ		



楽々締め付け 小気味良くカチカチ決まる

仕様

メーカー	東レインターナショナル(TORAY)	型番	RE-35 1+4=5
シリーズ	ベルトタイト	使用荷重	509kg
ベルト長	固定側: 1m、調整側: 4m	ベルト(幅×厚み)	35×2.0mm
材質	ベルト: ポリエステル バックル: スチール(クロムメッキ)	破断荷重	20kN

両端アイ型

ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。

しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。

ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。

玉掛け厳禁

角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。

代替品

品番	EA982SA-25A
コメント	ベルト材質が再生材に変更



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.