



品番：EA982SA-58

品名：75mmx 8.0m/2540kg へルル荷締機(両端A1型)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 38,000円(税抜) / 41,800円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 38,000円(税抜) / 41,800円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/25 20:22現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1718ページ                      |      |   |



楽々締め付け 小気味良くカチカチ決まる

### 仕様

|      |                                   |           |              |
|------|-----------------------------------|-----------|--------------|
| メーカー | 東レインターナショナル(TORAY)                | 型番        | RE-75H 1+7=8 |
| シリーズ | ベルトタイト                            | 使用荷重      | 2540kg       |
| ベルト長 | 固定側: 1m、調整側: 7m                   | ベルト(幅×厚み) | 75×3.5mm     |
| 材質   | ベルト: ポリエステル<br>バックル: スチール(クロムメッキ) | 破断荷重      | 100kN        |

#### 両端アイ型

ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。

しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。

ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。

#### 玉掛け厳禁

角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。

#### 代替品

|      |              |
|------|--------------|
| 品番   | EA982SA-58A  |
| コメント | ベルト材質が再生材に変更 |



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.