

品番：EA982SH-38

品名：50mmx 8.0m/1010kg ベルト荷締機(両端アイ型)



販売価格	18,300円(税抜)／ 20,130円(税込)		
カタログ価格	18,300円(税抜)／20,130円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/24 11:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1767ページ		



楽々締め付け 小気味良くカチカチ決まる

仕様

メーカー	東レインターナショナル(TORAY)	型番	RE-50MB 1+7
シリーズ	ベルトタイト	使用荷重	10kN(1010kg)
ベルト長	固定側:1.0m 調整側:7.0m	ベルト(幅×厚み)	50×3.3mm
破断荷重	40kN	材質	ベルト:ポリエステル バックル:スチール(クロムメッキ)

両端アイ型
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。
しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
玉掛け厳禁
角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.