



品番 : EA982ST-27A

品名 : 50mmx 7.0m/1010kg ベルト荷締機(両端フック型)



販売価格	19,300円(税抜)／21,230円(税込)		
カタログ価格	19,300円(税抜)／21,230円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/17 18:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1719ページ		



楽々締め付け 小気味良く力チカチ決まる

### 仕様

メーカー	東レインターナショナル(TORAY)	型番	REK-50M 1+6 NH500
シリーズ	ベルタイト	使用荷重	10kN(1010kg)
ベルト長	固定側:1.0m 調整側:6.0m	ベルト(幅×厚み)	50×3.3mm
フック内径	35mm	破断荷重	40kN
材質	ベルト:リサイクルポリエスチル糸 バックル:スチール(クロムメッキ)		

両端フック型

ラチエットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチエットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。

しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。

ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。

玉掛け厳禁

角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.