






品番：EA982ST-38A

品名：75mmx 8.0m/2540kg へ`ル荷締機(両端フック型)



販売価格	48,300円(税抜) / 53,130円(税込)		
カタログ価格	48,300円(税抜) / 53,130円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 22:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



楽々締め付け 小気味良くカチカチ決まる

### 仕様

メーカー	東レインターナショナル(TORAY)	型番	REK-75H 1+7 NH1000
シリーズ	ベルトタイト	使用荷重	25kN(2540kg)
ベルト長	固定側: 1.0m 調整側: 7.0m	ベルト(幅×厚み)	75×3.5mm
フック内径	35mm	破断荷重	100kN
材質	ベルト:リサイクルポリエステル糸 バックル:スチール(クロムメッキ)		

#### 両端フック型

ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。

しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。

ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。

#### 玉掛け厳禁

角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.