

品番：EA983AX-16

品名：AC100V 一般型LED誘導灯(片面/A級)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 69,800円(税抜) / 76,780円(税込) | | |
| カタログ価格 | 69,800円(税抜) / 76,780円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/24 23:32現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2272ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|---------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | FA44312CLE1 |
| 仕様 | 片面 | サイズ | 450×73×450mm |
| 重量 | 8.7kg | 定格電圧 | AC100V |
| 消費電力 | 10.5W | 入力電流 | 0.190A |
| 光源 | LED球 | 型式認定番号 | 1AK131-3333 |
| 同梱ランプ | FK92220×4本 | 電源 | ニッケル水素電池 |
| 交換電池 | FK736 3.6V 700mAh×2 | 取付方法 | 壁・天井直付・吊下型 |
| 対応表示板 | A級 | 材質 | 本体:鋼板(ホワイト) 枠:鋼板(ホワイト) |
| ランプトランス | LED内蔵 | 注意 | ※商品は本体のみです。表示板は別売です。 組み合わせて使用できる商品はその他関連を参照ください。 |

自己点検スイッチ付

ランプ交換の目安60000時間

天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、A級、片面型・一般型(20分間)

非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)

【リモコン】FSK90910K(別売)

注) LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。

注) 適合表示板にご注意ください。

注) 24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.